

Fiche technique

Mélange / Agitateurs-secoueurs



HS 260 basic

Agitateur de laboratoire plat de construction compacte, doté d'un mécanisme parfaitement équilibré, pour une capacité d'agitation maximale jusqu'à 7,5 kg.

- Régulation électronique de la vitesse et de la minuterie
- Cadran d'affichage à DEL pour la vitesse et la minuterie
- Choix important de supports pour récipients de différentes formes et dimensions
- Les supports ne sont pas compris dans la livraison, spécifier le type de support souhaité lors de la commande

Accessoires: STICKMAX, AS 2.2 Pince, AS 2.3 Pince, AS 2.4 Pince, AS 2.5 Pince, H 11 Cordon d'alimentation CH-Connecteur, AS 260.2 Support à pinces, AS 260.3 Support plateau, AS 260.5 Support pour ampoules à décanter, H 11 Cordon d'alimentation, H 11 Cordon d'alimentation USA-Connecteur, H 11 Cordon d'alimentation UK-Connecteur, AS 2.1 Pince, AS 260.1 Support universel

Données techniques	
Type de mouvement	va-et-vient
Agitateurs orbitaux [mm]	20
Capacité admissible (support inclus) [kg]	7.5
Puissance du moteur absorbée [W]	45
Puissance du moteur débitée [W]	10
Durée de fonctionnement admissible [%]	100
Vitesse min. réglable [1/min]	20
Plage de vitesse [1/min]	0 - 300
Affichage de la vitesse	ligne-DEL
Minuterie	oui
Affichage de la minuterie	ligne-DEL
Minuterie (réglage des heures et des minutes) [min]	5 - 50
Type de fonctionnement	mode minuteur et mode continu
Plateau d'agitation fixe	non
Dimensions (L x P x H) [mm]	360 x 100 x 420
Poids [kg]	8.5
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 50
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Interface numérique	non
Sortie analogique	non
Tension [V]	220 - 240 / 100 - 120
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	45
Ident. N°.	3066600



42 à 48 Bd de Polangis - BP 260
 94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
 Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr